



DIE LÖSUNG FÜR IHR ZIPPY RELEASE PROBLEM! PREMIUM RELEASE FÜR BUTYLE

Speziell für Butylanwendungen haben wir unsere Premium Release Beschichtung auf PET und PP Folien entwickelt. Diese Release Beschichtung gewährleistet mit den meisten Butylen einen ruhigen, gleichmäßigen Abzug bei niedrigen Trennkräften.

Abzugsdiagramm Premium Release




Abzugsdiagramm Standard Release



Typische Abzugsdiagramme auf PET Liner, direkter Vergleich Abzug Liner vom Butyl 180° Winkel bei 1000 mm/min.
Lagerung 24h bei 40°C unter 2 kg Gewicht.

Die folgende Übersicht zeigt Tests von vier unterschiedlichen easy-release Silikonisierungen auf PET Liner gegen verschiedene Butylmassen unserer Kunden.



Lagerung 24h 40°C unter 2 kg Gewicht, 1h abkühlen bei Raumtemperatur.
Abzug Liner vom Butyl 180° bei 1000 mm/min.

Gerne beraten wir Sie, um den richtigen Produktaufbau für Sie zu entwickeln.